



SOLE-WASSER-WÄRMEPUMPE & WASSER-WASSER-WÄRMEPUMPE:
KUNSTSTOFFFROHRE – GEBÄUDE MIT KELLER

► **EINSATZ: DRÜCKENDES WASSER ///**

MAUERWERK ODER BETON (KEIN WU-BETON) MIT ABDICHTUNG NACH DIN 18533-3 BEI W2.1-E (SCHWARZE WANNE)



Systematische Darstellung: Einbau Quadro-Sicura® Quick/X für Wasser oder Strom

► **LÖSUNG 1:**

Quadro-Sicura® Quick/X

- Abdichtung des Kunststoffrohres (DN25 oder DN32) einzeln je Aussparung mit einer Einsparteneinführung Quadro-Sicura® Quick/X
- ideal zur Abdichtung auf vorhandene Hautabdichtungen nach DIN 18533
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar (Fixierung mittels Expansionsharz)
- Einbau in Kernbohrung DN100



Systematische Darstellung: Einbau Quadro-Sicura® Quick/H in Kombination mit Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Multi

► **LÖSUNG 2:**

Quadro-Sicura® Quick/H in Kombination mit Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Multi

- Abdichtung mit Quadro-Sicura® Quick/H und Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Multi in DN100
- ideal zur Abdichtung auf vorhandene Hautabdichtungen nach DIN 18533
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar (Fixierung mittels Expansionsharz)
- Einbau in Kernbohrung DN150
- zwischen benachbarten Kernbohrungen und zu Bauwerkskanten einen Abstand von min. 300 mm Hautabdichtung einhalten
- zu Bewegungsfugen ein Abstand von min. 500 mm Hautabdichtung einhalten



**MAUERWERK ODER BETON
(KEIN WU-BETON) MIT ABDICHTUNG
NACH DIN 18533-2 BEI W2-E**


Handelt sich um eine Wand, welche mit einer Hautabdichtung nach DIN 18533-2 (Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen) versehen ist, sind Los- und Festflanschkonstruktionen notwendig.

Für die Auswahl eines geeigneten Produkts beraten wir Sie gerne. Kontaktieren sie uns!



Quadro-Secura® Quick/X für Wasser oder Strom

Produkt	Gewerk	Artikelnummer
Quadro-Secura® Quick/X	Wasser oder Energie	2600 000 910 10




Quadro-Secura® Quick/H

Produkt	Artikelnummer
Quadro-Secura® Quick/H	2630 110 760 10



ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

- 2K-Kartuschenpistole



Curaflex Nova® Multi

Futterrohr-/Kernbohrungs-ID D ₁ [DN in mm]	Rohr-/Kabel-AD d [mm]	Artikelnummer
100 (99 – 104)	blind	1 88 0 000 100 4 0
	20 – 25	
	28 – 35	
	40 – 45	
	46 – 52	
	57 – 63	